

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 9/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 9/16-20
GTIN	4062406039448
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 14,29 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 13,1 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	20
Kerngat-Ø	13,1 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	57,16 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schroefdraad-Ø	14,29 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Draadsoort	UN
Draadafmeting	9/16-20 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap