

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.3/4-10
GTIN	4062406038465
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Gangen per inch	10
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadspoed	2,54 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	220 mm
Draaddiepte	88,9 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	42 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	1.3/4-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap