

**WNMG 060408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia