

**Garant****SCMT 09T304, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Klasa artykułu	21G

## Opis

SCMT 09T304 HB7020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SS

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia