


KNUX 160405R, Gatunek: HB7020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160405R HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,5 mm
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia