

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1-16
GTIN	4062406039882
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 20 mm
Schacht-vierkant □: 16 mm
Kerngat-Ø: 23,9 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	16
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	76,2 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	160 mm

Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	23,9 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap