

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 2-12**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 2-12
GTIN	4062406040925
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 12  
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
 Totale lengte L: 250 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schacht-vierkant □: 32 mm  
 Kerngat-Ø: 48,8 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	250 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	2,117 mm
Gangen per inch	12
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kerngat-Ø	48,8 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm

Draaddiepte	101,6 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	32 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap