

**WNMG 080408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia