

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/8-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 1.1/8-12
GTIN	4062406040031
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 22 mm
 Schacht-vierkant □: 18 mm
 Kerngat-Ø: 26,5 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	12
Schacht-Ø D _s	22 mm
Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Draadspoed	2,117 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376

Draaddiepte	57,15 mm
Kerngat-Ø	26,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1.1/8-12 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap