

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, MF: 24X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132875 24X1,5
GTIN	4062406081089
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX:**

wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach dupleksowych**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,5 mm

Opis techniczny

norma	DIN 374
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,5 mm

długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Ø gwintu	24 mm
głębokość gwintu	72 mm
Ø otworu rdzenia	22,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Rodzaj gwintu	MF
Ø chwytu D _s	18 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
wielkość gwintu	M24×1,5
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	niebieski
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik