

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 11/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 11/16-20
GTIN	4062406039585
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 17,462 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 16,25 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Totale lengte L	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	16,25 mm

Gangen per inch	20
Draaddiepte	34,92 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	11/16-20 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap