

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM, TiAlN, MF: 8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132875 8X0,75
GTIN	4062406080969
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:****GARANT Master Tap INOX:**

wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do **bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych**, a także **materiałach dupleksowych**.

- **Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie**
- **Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer**
- **Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 7,2 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	6 mm
skok gwintu	0,75 mm

długość całkowita L	80 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Ø gwintu	8 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	24 mm
Rodzaj gwintu	MF
Materiał ostrza 	HSS E PM
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
norma	DIN 374
Ø otworu rdzenia	7,2 mm
wielkość gwintu	8
powłoka	TiAlN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścien barwny	niebieski
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik