

Garant**KNUX 160405L, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,5 mm
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405L
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

