

**TCMT 110204, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110204 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SS
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia