

**VBMT 160404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VBMT 160404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Łamacz wiórów	SS

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia