

**Garant****CCMT 120408, Gatunek: HB7020**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Klasa artykułu	21G

### Opis

CCMT 120408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

### Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
posuw $f$	0,05 - 2,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia