

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia