

**Garant****XNEU 05T6 ANEN-W Płytką skrawającą do obróbki wykańczającej, HB7730,  
Typ: UNI**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Klasa artykułu	21A

## Opis

**Wykonanie:**

Płytką skrawającą do obróbki wykańczającej z 1 ostrzem.

**Zalecenie:**

**W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).**

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Długość sfazowania wykańczającego: 7,6 mm.

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3 mm

typ: UNI

## Opis techniczny

typ	UNI
Gatunek	HB7730
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania