

**VNMG 160404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,08 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
posuw f	0,08 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia