



Głowice frezarskie do płaszczyzn 45 °, lewotnące, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Klasa artykułu	210

Opis

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP.**

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Strategia skrawania: MTC

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$: 93 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 50 mm

Ø otworu uchwytu: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: SE.. 1204..

śruby mocujące: 219800 (20IP; 5,7 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
----------------	-----------------------

Ø ostrzy D_c	80 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.. 1204..
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	93 mm
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219800
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 N·m	211750 5,7
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP