



Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232256 48
GTIN	4045197717832
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. **rowki proste.**

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L_1 : 576 mm

\varnothing chwytu D_s : 40 mm

Długość chwytu L_s : 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

zakres $\varnothing D$	48 - 65 mm
Długość użyteczna L_1	576 mm
\varnothing chwytu D_s	40 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość chwytu L_s	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600