

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.12-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 NO.12-32
GTIN	4062406038977
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 5,49 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 4,8 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,794 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	5,49 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	6 mm
Aantal spaangroeven	3

Kerngat-Ø	4,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	32
Totale lengte L	80 mm
Draaddiepte	16,47 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	12-32 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap