

**HOLEX****Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5×D, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232257 12
GTIN	4045197717849
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:****rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 18,8 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

**Opis techniczny**

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	18,8 mm
śruby mocujące	232990 TX7
zakres Ø D	12 - 12,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

**Akcesoria**

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7