

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.9/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.9/16-8
GTIN	4062406042752
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 39,688 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schacht-vierkant □: 24 mm  
Kerngat-Ø: 36,7 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	8
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	36,7 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4

Draaddiepte	79,38 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Schroefdraad-Ø	39,688 mm
Draadspoed	3,175 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.9/16-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap