



Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 12×D, Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232270 12
GTIN	4045197717900
Klasa artykułu	22G

Opis

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 144 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX7
zakres $\varnothing D$	12 - 12,5 mm
Długość użyteczna L_1	144 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7