

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.7/8-8
GTIN	4062406038595
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 47,625 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 44,6 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	3,175 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	95,25 mm
Kerngat-Ø	44,6 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Totale lengte L	250 mm

Gangen per inch	8
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	36 mm
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.7/8-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap