

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/16-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1.5/16-12
GTIN	4062406042479
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 33,338 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 28 mm
 Schacht-vierkant □: 22 mm
 Kerngat-Ø: 31,3 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	33,338 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	66,69 mm
Schacht-vierkant □	22 mm

Kerngat-Ø	31,3 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Gangen per inch	12
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.5/16-12 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap