

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.3/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.3/16-12
GTIN	4062406042332
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 30,162 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schacht-vierkant □: 18 mm  
Kerngat-Ø: 28,2 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	18 mm
Kerngat-Ø	28,2 mm
Gangen per inch	12
Totale lengte L	180 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Draaddiepte	60,32 mm

Draadspoed	2,117 mm
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.3/16-12 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap