

Garant

**Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150150, w kasecie, 90°, bez powłoki,
liczba pogłębiaczy: 17**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150310 17
GTIN	4062406081355
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**.

Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłępień stożkowych bez korbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;

11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

chwyt: chwyt walcowy z h9

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba pogłębiaczy	17

powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	chwyt walcowy z h9
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy