


Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/8-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 7/8-20
GTIN	4062406041984
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNEF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 20

Schroefdraad-Ø: 22,23 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 21,15 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	18 mm
Gangen per inch	20
Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Aantal spaangroeven	3

Draaddiepte	66,69 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	21,15 mm
Draadspoed	1,27 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	7/8-20 UNEF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap