

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony 4 szuflady, Blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	921001 1500
GTIN	4062406082802
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

**Umieszczenie:**

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad idrzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

masa	125,6 kg
długość blatu	1500 mm
głębokość podstawy	700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
wysokość	850 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	Ready-to-go
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
Liczba szuflad	4
szerokość podstawy	1300 mm
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
grubość blatu	50 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

## Akcesoria

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
	950180 75

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia  
Nośność szuflady 75 kg

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954306 5
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953522 10
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955072 22