

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario Basic ze ścianą tylną, wysokość 950 mm, blat bukowy multipleks, dł. blatu: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922034 2000
GTIN	4062406083281
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Dodatkowa ściana tylna zwiększająca nośność. Z 1 parą wsporników do usztywnienia.

w dostawie::

2x segmenty nóg, 1x para wsporników, 1x ściana tylna 2-elem., blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 950 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

masa: 87 kg

Opis techniczny

Seria	vario Basic
grubość blatu	50 mm
głębokość blatu	750 mm
wysokość	950 mm
masa	87 kg
długość blatu	2000 mm
nośność	600 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	600 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm	951951 2000
---	-------------