

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.5/8-8
GTIN	4062406042837
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	3,175 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	38,3 mm
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	8
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	82,55 mm
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.5/8-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap