

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/2-12**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.1/2-12
GTIN	4062406040437
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNF  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 12  
 Schroefdraad-Ø: 38,1 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Schacht-vierkant □: 24 mm  
 Kerngat-Ø: 36 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	12
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draaddiepte	76,2 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadspoed	2,117 mm

Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Kerngat-Ø	36 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1.1/2-12 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap