

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/16-18**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.5/16-18
GTIN	4062406042455
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNEF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 33,338 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Schacht-vierkant □: 22 mm  
 Kerngat-Ø: 32,1 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	22 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Totale lengte L	200 mm
Draaddiepte	66,69 mm
Kerngat-Ø	32,1 mm
Schroefdraad-Ø	33,338 mm
Gangen per inch	18

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	1,411 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.5/16-18 UNEF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap