

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.4-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.4-40
GTIN	4062406041038
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 40
Schroefdraad-Ø: 2,85 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 3,5 mm
Schacht-vierkant □: 2,7 mm
Kerngat-Ø: 2,27 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,85 mm
Totale lengte L	56 mm
Draaddiepte	8,55 mm
Norm	DIN 371
Gangen per inch	40
Draadspoed	0,635 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	2,27 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	4-40 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap