

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1/4-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1/4-28
GTIN	4062406041298
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 28  
Schroefdraad-Ø: 6,35 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Schacht-vierkant □: 5,5 mm  
Kerngat-Ø: 5,5 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,907 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	19,05 mm
Kerngat-Ø	5,5 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	6,35 mm

Schacht-vierkant □	5,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	80 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Gangen per inch	28
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	1/4-28 UNF LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap