

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/2-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 1/2-20
GTIN	4062406043841
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 11,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	11,5 mm
Draadspoed	1,27 mm
Draaddiepte	31,75 mm

Norm	DIN 376
Gangen per inch	20
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	9 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1/2-20 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap