

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.5/16-20
GTIN	4062406042448
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 33,338 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 32,15 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	33,338 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	66,69 mm

Schacht-vierkant □	22 mm
Gangen per inch	20
Kerngat-Ø	32,15 mm
Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.5/16-20 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap