

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 5/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 5/16-20
GTIN	4062406041397
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 7,94 mm  
Totale lengte L: 90 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Schacht-vierkant □: 6,2 mm  
Kerngat-Ø: 6,7 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	23,82 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Draadspoed	1,27 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	90 mm
Schroefdraad-Ø	7,94 mm

Kerngat-Ø	6,7 mm
Gangen per inch	20
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	5/16-20 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap