

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500/3 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 922627 1500/3 |
| GTIN | 4062406084479 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm
 grubość blatu: 50 mm
 wysokość bloku szuflad: 300 mm
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------------------|
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 |
| grubość blatu | 50 mm |
| wysokość bloku szuflad | 300 mm |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 225 mm |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg |
| głębokość blatu | 750 mm |
| wysokość | 850 mm |
| masa | 119 kg |
| głębokość bloku szuflad | 650 mm |
| Liczba szuflad | 3 |
| szerokość bloku szuflad | 600 mm |
| Seria | vario |
| długość blatu | 1500 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1 mm |
| wysokość stołu warsztatowego | 850 mm |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg |
| grubość płyty | 50 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |

| | |
|------------------------|--|
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20x20G |
| Rodzaj produktu | Stół warsztatowy kompletny |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Asortyment pilników liczba narzędzi 6 | 952253 6 |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20 | 952505 20 |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10 | 953521 10 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32 | 953821 32 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37 | 953828 37 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39 | 953833 39 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954295 5 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954305 5 |
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3 | 954690 3 |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8 | 954895 8 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm | 927800 100 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm | 927800 50 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm | 927800 75 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1 | 950300 50/1 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/2 | 950300 50/2 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/3 | 950300 50/3 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950300 75/1 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2 | 950300 75/2 |
| | 950300 75/3 |

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Mata do szuflad Wymiar w G 20X20

951830 20X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar
w G 20X20

951885 20X20

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20

951910 20X20

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22

955071 22

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26

955081 26