

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/8-9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 7/8-9
GTIN	4062406042042
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 9
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 19,34 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	19,34 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Totale lengte L	140 mm
Draaddiepte	66,69 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3

Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadspoed	2,822 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Gangen per inch	9
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	7/8-9 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap