

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.10-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 NO.10-24
GTIN	4062406041168
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 4,83 mm  
Totale lengte L: 70 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 3,82 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,058 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Totale lengte L	70 mm
Gangen per inch	24
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	14,49 mm

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Kerngat-Ø	3,82 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	10-24 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap