

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 9/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 9/16-12
GTIN	4062406041724
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 14,29 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 12,15 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	12
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Schroefdraad-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	57,16 mm

Schacht-vierkant □	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	12,15 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	9/16-12 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap