

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.7/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.7/16-8
GTIN	4062406042615
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draaddiepte	73 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	36,512 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	8
Draadspoed	3,175 mm
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	33,5 mm
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.7/16-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap