

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 11/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 11/16-12
GTIN	4062406044084
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 17,462 mm  
Totale lengte L: 125 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schacht-vierkant □: 11 mm  
Kerngat-Ø: 15,5 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	125 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	12
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kerngat-Ø	15,5 mm
Draaddiepte	43,7 mm
Draadspoed	2,117 mm

Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	11/16-12 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap