

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1-24****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130040 1-24 |
| GTIN | 4062406044336 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 20 mm
Schacht-vierkant □: 16 mm
Kerngat-Ø: 24,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Draadspoed | 1,058 mm |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Schacht-Ø D _s | 20 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Draaddiepte | 63,5 mm |
| Kerngat-Ø | 24,5 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Schacht-vierkant □ | 16 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Gangen per inch | 24 |
| Schroefdraad-Ø | 25,4 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Draadsoort | UNS |
| Draadafmeting | 1-24 UNS |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |