

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.5/8-14**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130036 1.5/8-14
GTIN	4062406042806
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 14  
 Schroefdraad-Ø: 41,275 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Schacht-vierkant □: 24 mm  
 Kerngat-Ø: 39,5 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Draaddiepte	82,55 mm
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	4

Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	39,5 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.5/8-14 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap