



Baterie alkaliczno-manganowe, typ: LR20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081553 LR20
GTIN	4013674003877
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości markowe baterie **alkaliczno-manganowe** o **2–3-krotnie większej trwałości** i **ponad dwukrotnie dłuższym okresie magazynowania** niż baterie cynkowo-węglowe. Wydajne, markowe baterie alkaliczne X-Power charakteryzujące się wyjątkową jakością i długo utrzymującą się wydajnością energetyczną, przeznaczone do wymagających zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Długi okres przydatności – do 7 lat.

Liczba dołączonych baterii: 2

budowa chemiczna: alkaliczno-manganowe

Oznaczenie akumulatora: Mono, D

napięcie znamionowe: 1,5 V

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	2
napięcie znamionowe	1,5 V
wielkość międzynarodowa	LR20
budowa chemiczna	alkaliczno-manganowe

z możliwością ponownego naładowania	nie
masa (szt.)	141 g
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Oznaczenie akumulatora	Mono, D
Rodzaj produktu	Bateria