

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/8-24****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130036 3/8-24 |
| GTIN          | 4062406041458 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Draadspoed               | 1,058 mm |
| Gangen per inch          | 24       |
| Snijmateriaal            | HSS E    |
| Aantal snijkanten Z      | 3        |
| Totale lengte L          | 100 mm   |
| Norm                     | DIN 371  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draaddiepte                  | 28,59 mm                                   |
| Schacht-vierkant □           | 8 mm                                       |
| Aantal spaangroeven          | 3  |
| Kerngat-Ø                    | 8,5 mm                                     |
| Schroefdraad-Ø               | 9,525 mm                                   |
| Draadsoort                   | UNF-LH                                     |
| Draadafmeting                | 3/8-24 UNF LH                              |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |